

Milli-RO 水纯化系统维护方案

Rephile 乐枫可提供全套 Milli-RO 水处理系统兼容耗材。乐枫是国内唯一一家提供密理博纯水系统兼容耗材的厂家，也是全球该类产品线最为齐全的供应商。与原装产品相比，Rephile 设计生产的兼容耗材产品性能稳定，品质可靠，完全与密理博水处理系统兼容，且性价比高。Rephile 还可提供专业的售后服务，包括主板及手柄维修。



更换全套 Milli-RO 系统的 Rephile 兼容耗材，平均每年可以为您节省超过 6800 元。如需详细维护方案，请致电 400-690-0090。

乐枫致力于为您解决使用密理博水机时碰到的各种问题！

Milli-RO 纯水系统常用的耗材及备件单

Milli-RO 常用耗材	对应的 Rephile 产品编号	*耗材大约使用周期
反渗透膜前的预处理柱	CPR0P0402 或 CPR0NP402	6 个月
反渗透膜 (RO 膜)	CDRC00201 或 RAR0012HG	3 年

* 此数据仅为经验推荐数据，由于各地区的水质差别比较大，具体的耗材使用周期需要根据当地水质及用水量来确定。

Rephile 产品及密理博产品对照如下：

Rephile 产品	密理博产品描述	对应密理博产品	节省 (元)
LABPA0112	聚丙烯深层过滤柱，10 英寸 1 μm，12/包装		
LABPA1012	聚丙烯深层过滤柱，10 英寸 10 μm，12/包装		
LABAC1012	活性炭过滤柱，10 英寸，12/包装		
RR100CP01	RephiQuatro P Pack 预纯化柱 (RO 前，双面插口)	CPR0P0402	2255
RR100NP01	RephiQuatro P Pack C 预纯化柱	CPR0NP402	2255
RAR000201	RO 膜组件，1/ PK，用于 Milli-RO 3/5	CDRC00201	2039
RAR0012HG	RO 膜组件，1/ PK，用于 Milli-RO 6/8/10/12	CDRC012HG	6150

* 以上节省金额根据乐枫和密理博产品 2018 年目录价计算，仅供参考。